


JET 糸ノコ盤 JWSS-22B と集じん機の接続について

集じん口の形状

集じん口のサイズは、
外径 38mm / 内径 35mm です。



接続元の集じん機 / ホース	接続写真	必要なアダプター
 内径 38mm のホース		直接接続できます。
 T_1042 65mm 透明集じんホース T_3030_05 Φ 65mm ソフトホース		先端をカットした ① T_1456 テーパー段継手と、 ② T_0201 KX Φ 38mm VS カフス (軟質 PVC) の 2 点が必要です。
 T_2854 マキタ M442		直接接続できます。 (マキタ純正ホース No.34096/33532 が付属しているその他の機種も同様に 接続できます。)
 T_2879 リョービ VC-1100		T_0202_10 リョービ R2 アダプタが必要です。
 T_2840 コンドル バキュームクリーナー CVC-300-S		T_0200 KR Φ 38mm PVC カフス (軟質 PVC) が必要です。
 T_3030 KERV 2ステージ・サイクロン集じんクリーナー VS-7024		T_0201 KX Φ 38mm VS カフス (軟質 PVC) が 必要です。
 T_2830 Oneida ダストデピュティアー		T_0201 KX Φ 38mm VS カフス (軟質 PVC) が 必要です。